

Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260142 HB7310
GTIN	4045197667786
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	AM
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire