


DNMG 150604, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	250796 CA510
GTIN	4960664698288
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 CA510 Categorie: CA510
 Sfârâmător de așchii: PS
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm
 Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfârâmător de așchii	PS
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire