

 **KOMET****KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile ABS 50, 3×D, Ø DC: 24mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236635 24 |
| GTIN | 4047109099609 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere**Execuție:**

- **Procedeu de fabricație special pentru canale de evacuare a așchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.**
- **Poziționare specifică a plăcuțelor amovibile pentru găurire fără trasare și acuratețe dimensională ridicată ($\pm 0,1$ mm în cazuri standard).**
- **Răcire interioară direct la nivelul tășurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).**
- **O presiune a lichidului de răcire de 3 – 10 bari este suficientă.**
- **Pentru utilizare fixă și rotativă.**
- **Găurire cu deplasare a axului: în funcție de Ø până la 1,5 mm.**

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236740 – 237080.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

- **Atenție! La ieșirea burghiului se desprinde o șaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luați măsuri de protecție.**
- **La cerere, – cu tăiș pe stânga; – 2×D, – alte Ø; – în execuții speciale – Un amortizor de vibrații de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibrații, cu durabilitate maximă și zgomot minim.**

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
|--|----------------------|

| | |
|--|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOEX 040304 18-... |
| Ø cozii ABS® D _s | 50 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Ø maxim ce poate fi obținut prin modulare | 25 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 72 mm |
| Serie | KUB Trigon® |
| Ø nominal D | 24 |
| Limită maximă de ajustare V _{max} | 0,5 mm |
| Lungime activă L _A | 107 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D |
| Coadă tip | ABS |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire transversală |
| Utilizare găurire | convex |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | Pătrundere cu boltă |
| Utilizare găurire | Scurgere oblică |
| Utilizare găurire | Găurire oblică |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm | 211750 1,0 |

