

**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236650 25
GTIN	4047109293533
Clasa articolului	24L

Descriere**Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfului de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

Aplicație:

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

Livrare:

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 030204
Șurub pentru corpul de bază	239655 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Număr de dinți Z	1
Dimensiunea vârfului de centrare	20
Dimensiunea corpului de bază	20
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	25
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1	239655 6IP1
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP	239655 6IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP	239655 8IP
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare din carbură Tip 20	236657 20
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
KOMET® Corp de bază Ø DC 20 mm	236654 20
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 20	236656 20
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 20	236655 20
	211750 0,6

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm

KOMET® Corp de bază Ø DC 20 mm	236653 20
KOMET® Corp de bază Ø DC 20 mm	236652 20