



## Scară combinată MultiMaster 5, Număr de trepte: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	966101 5
GTIN	4003866403318
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

O scară, 5 moduri: scară dublă, scară dublă cu balamale, scară rezemată în mod offset, scară rezemată, scară extinsă.

Reglare simplă și rapidă între moduri prin intermediul funcționării cu o singură mână și coniță de sprijin ajustabilă fin într-o grilă de 35 mm.

Șine din aluminiu anodizat, trepte în adâncime de 80 mm cu tehnologia Safer Step. Racord nituit cu bară de legătură în trepte. Transport ergonomic datorită celor două role de pe partea de urcare. Parte superioară cu formă specială, cu mâner. Parte superioară poate fi aplicată la colțurile interioare și exterioare, precum și la catarge, sporind astfel flexibilitatea și versatilitatea. Parte superioară cu compartiment magnetic pentru piese mici, precum și 2 suporturi cu cleme și nișă centrală pentru șurubelnițe cu acumulator sau unelte similare.

#### Standard:

**DIN EN 131-4.**

### Descriere tehnică

Adâncime treaptă	80 mm
Lățime rabatată	0,64 m

Număr de trepte	5
Greutate	11,4 kg
Standard	DIN EN 131-4.
Lungime rabatată	1,83 m
Lungimea scării ca și scară dublă	1,83 m
Înălțime de lucru scară dublă cca.	3,15 m
Lungimea scării desfăcute	2,88 m
Adâncime rabatată	0,23 m
Tavă de depozitare disponibilă	da
mobil	da
Serie	MultiMaster
Înălțime de lucru scară rezemată cca.	3,7 m
Execuția treptelor	Treaptă
Material	Aluminiu
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară multifuncțională