

**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 45mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236650 45
GTIN	4047109025769
Clasa articolului	24L

**Descriere****Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfulor de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

**Aplicație:**

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

**Adaptat pentru:**

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

**Livrare:**

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Număr de dinți Z	1
Șurub pentru corpul de bază	239655 20IP1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304
Dimensiunea vârfului de centrare	40
Dimensiunea corpului de bază	40
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	45
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP	239655 20IP
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
KOMET® Corp de bază Ø DC 40 mm	236653 40
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 40	236655 40
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP1	239655 20IP1
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP2	239655 8IP2
KOMET® Corp de bază Ø DC 40 mm	236654 40
KOMET® Corp de bază Ø DC 40 mm	236652 40
	211750 1,3

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm

KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 40	236656 40
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare din carbură Tip 40	236657 40