

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260140 HB7310
GTIN	4045197667649
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	AM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire