


DNMG 150608, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MS

Adâncime de tăiere a_p : 0,7 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Sfârâmător de așchii	MS
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,7 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire