


DNMG 150604, Categorie: CA4515

Date comandă

Numărul de comandă	250796 CA4515
GTIN	4960664600632
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 CA4515 Categorie: CA4515
 Sfârâmător de așchii: STD
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,7 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 360 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 m/min
Sfârâmător de așchii	STD
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	K
Avans f	0,05 - 0,7 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA4515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire