

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă 250754 HB7020

GTIN 4045197699534

Clasa articolului 21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmtor de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmtor de așchii	SM
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire