

**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 37mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236650 37
GTIN	4047109025691
Clasa articolului	24L

Descriere**Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfului de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

Aplicație:

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

Livrare:

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Număr de dinți Z	1
Dimensiunea vârfului de centrare	26
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304
Șurub pentru corpul de bază	239655 15IP1
Dimensiunea corpului de bază	33
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	37
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

KOMET KUB Centron® Vârf de centrare din carbură Tip 26	236657 26
KOMET® Corp de bază Ø DC 33 mm	236653 33
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 26	236656 26
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP	239655 15IP
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
KOMET® Corp de bază Ø DC 33 mm	236652 33
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP2	239655 8IP2
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 26	236655 26

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare
15IP1

239655 15IP1

KOMET® Corp de bază Ø DC 33 mm

236654 33