

 **KOMET****KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile ABS 50, 3×D, Ø DC: 26mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236635 26
GTIN	4047109099630
Clasa articolului	24P

**Descriere****Execuție:**

- **Procedeu de fabricație special pentru canale de evacuare a așchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.**
- **Poziționare specifică a plăcuțelor amovibile pentru găurire fără trasare și acuratețe dimensională ridicată ( $\pm 0,1$  mm în cazuri standard).**
- **Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).**
- **O presiune a lichidului de răcire de 3 – 10 bari este suficientă.**
- **Pentru utilizare fixă și rotativă.**
- **Găurire cu deplasare a axului: în funcție de Ø până la 1,5 mm.**

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236740 – 237080.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

**Notă:**

- **Atenție! La ieșirea burghiului se desprinde o șaiabă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luați măsuri de protecție.**
- **La cerere, – cu tăiș pe stânga; – 2×D, – alte Ø; – în execuții speciale – Un amortizor de vibrații de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibrații, cu durabilitate maximă și zgomot minim.**

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	78 mm
------------------------------	-------

Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304 24-...
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Ø maxim ce poate fi obținut prin modulară	28 mm
Serie	KUB Trigon®
Ø nominal D	26
Limită maximă de ajustare V <sub>max</sub>	1 mm
Lungime activă L <sub>A</sub>	113 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP2	239652 8IP2
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP

