

## HEDI

### Prelungitor pentru cablu, Tip: 15N



#### Date comandă

Numărul de comandă	081194 15N
GTIN	4003644016990
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Prelungitor pentru cablu cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare, blocare repetată per rotație. Carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere. Protecție termică la suprasarcină, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.**

Montare simplă pe perete cu **posibilitate de rotire la 150°.**

##### Aplicație:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum și pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

##### Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acționare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

#### Descriere tehnică

Clasa cablului	H07RN-F
Tip	15N
Materialul cablului	Neopren
Lungimea cablului	15 m

Lățime	185 mm
Lungime	325 mm
Structura cablului	3G1,5
Putere nominală (desfășurat)	2000 (16 A) W
Înălțime	275 mm
Material carcasă	Plastic
Tensiune nominală	250 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecă intrare	F
Tip produs	Prelungitor pentru cablu