

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBGT, HB7310, Dimensiune / cantitate: 110302/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2682 110302/30
GTIN	4067263107705
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	250 - 600 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 1,75 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Conținut	261222 HB7310
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7310
Sfărâmatore de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VBGT 110302 Categorie HB7310

261222 HB7310