

Cablu de prelungire pentru F, B, PL, CZ, 250 V, Tip: 15B



Date comandă

Numărul de comandă	081183 15B
GTIN	4003644002214
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în încăperi umede (IP44).

Cu prize pentru **țările F, B, PL, CZ**. Pentru utilizare dură, rezistent la uleiuri și acizi, cu suprafață netedă, rezistentă la uzură.

Cablu armat PU foarte flexibil H07BQ-F 3G1,5.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Lungimea cablului	15 m
Clasa cablului	H07BQ-F
Recomandat pentru țările	F; B; PL; CZ
Tip	15B
Materialul cablului	Cablu Panzer
Structura cablului	3G1,5
Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip ștecăr intrare	E
Caracteristici nume produs	250 V
Tensiune de rețea	250 V
Tip produs	Cablu de prelungire

Accesorii

Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip L	081191 L
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip S	081191 S
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip XL	081191 XL