


DNMG 150604, Categorie: SW05

Date comandă

Numărul de comandă	250796 SW05
GTIN	4960664629725
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 SW05 Categorie: SW05
 Sfărâmător de aşchii: MU
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	MU
Aplicația principală	Ti
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	SW05

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire