



## Set dulapuri cu uși batante cu uși batante din tablă masivă, Numărul de dulapuri: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	949502 2
GTIN	4067263107781
Clasa articolului	90N

### Descriere

#### Execuție:

Corp și uși din tablă de oțel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Ușile sunt întărite pe partea interioară și se pot închide cu **încuietoare cilindrică** de la mânerul de împingere. Informațiile mai detaliate despre modalitățile de închidere sunt incluse la Cod 950050 – 950060.

Cu uși batante din tablă masivă.

#### Livrare:

2× cod 949501 măr. 2000.

#### Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

#### Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

### Descriere tehnică

Lățime	1000 mm
Greutate	69 kg

## Fișă de date

Adâncime	400 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Poziționarea mânerului	central
Înălțime	2000 mm
Înălțimea utilă	1840 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Număr de rafturi de depozitare	4
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	60 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	500 kg
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap pentru dosare

## Accesorii

Raft suplimentar de depozitare Tip 1000	949514 1000
---	-------------