

**Dulap cu uși batante cu rafturi de depozitare, Numărul de dulapuri: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	949532 2
GTIN	4067263107798
Clasa articolului	90N

Descriere**Execuție:**

Corp și uși din tablă de oțel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Ușile sunt întărite pe partea interioară și se pot închide cu **încuietoare cilindrică** de la mânerul de împingere. Complet cu **4 rafturi de depozitare** din tablă de oțel galvanizată.

Livrare:

2x cod 949531 măr. 1950/A.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Poziționarea mânerului	central
Număr de rafturi de depozitare	4
Adâncime	430 mm
Înălțime	1950 mm

Fișă de date

Model	A
Înălțimea utilă	1820 mm
Greutate	74 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Lățime	950 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	80 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	500 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap pentru dosare

Accesorii

Raft suplimentar de depozitare Tip 950	949534 950
--	------------