

**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 21 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236650 21
GTIN	4047109293397
Clasa articolului	24L

**Descriere****Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfului de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

**Aplicație:**

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

**Adaptat pentru:**

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

**Livrare:**

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 030204
Șurub pentru corpul de bază	239655 8IP
Dimensiunea vârfului de centrare	20
Număr de dinți Z	1
Dimensiunea corpului de bază	20
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 6IP (1,01 Nm)
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	21
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare din carbură Tip 20	236657 20
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 20	236655 20
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1	239655 6IP1
KOMET® Corp de bază Ø DC 20 mm	236654 20
KOMET® Corp de bază Ø DC 20 mm	236652 20
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 20	236656 20
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP	239655 8IP

KOMET® Corp de bază Ø DC 20 mm

236653 20

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare  
6IP

239655 6IP