

**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 55mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236650 55
GTIN	4047109081680
Clasa articolului	24L

Descriere**Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfulor de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

Aplicație:

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

Livrare:

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

Descriere tehnică

Șurub pentru corpul de bază	239655 20IP2
Dimensiunea corpului de bază	55
Dimensiunea vârfului de centrare	46
Număr de dinți Z	1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 15IP (6,3 Nm)
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 080404
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	55
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

KOMET® Corp de bază Ø DC 55 mm	236652 55
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 46	236655 46
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP2	239655 20IP2
KOMET® Corp de bază Ø DC 55 mm	236654 55
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
KOMET® Corp de bază Ø DC 55 mm	236653 55
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 46	236656 46

KOMET KUB Centron® Vârf de centrare din carbură Tip 46	236657 46
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600