

**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 52mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236650 52
GTIN	4047109081659
Clasa articolului	24L

Descriere**Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfului de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

Aplicație:

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

Livrare:

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

Descriere tehnică

Șurub pentru corpul de bază	239655 20IP
Dimensiunea vârfului de centrare	46
Număr de dinți Z	1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 10IP (2,8 Nm)
Dimensiunea corpului de bază	46
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 06T304
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	52
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 46	236656 46
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP2	239655 20IP2
KOMET® Corp de bază Ø DC 46 mm	236654 46
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare din carbură Tip 46	236657 46
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 46	236655 46
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 10IP	239655 10IP
KOMET® Corp de bază Ø DC 46 mm	236653 46

KOMET® Corp de bază Ø DC 46 mm

236652 46

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare
20IP

239655 20IP