

 KOMET**KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile ABS 50, 3×D, Ø DC: 29,5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236635 29,5   |
| GTIN               | 4047109099692 |
| Clasa articolului  | 24P           |

**Descriere****Execuție:**

- **Procedeu de fabricație special pentru canale de evacuare a așchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.**
- **Poziționare specifică a plăcuțelor amovibile pentru găurire fără trasare și acuratețe dimensională ridicată ( $\pm 0,1$  mm în cazuri standard).**
- **Răcire interioară direct la nivelul tășurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).**
- **O presiune a lichidului de răcire de 3 – 10 bari este suficientă.**
- **Pentru utilizare fixă și rotativă.**
- **Găurire cu deplasare a axului: în funcție de Ø până la 1,5 mm.**

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236740 – 237080.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

**Notă:**

- **Atenție! La ieșirea burghiului se desprinde o șaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luați măsuri de protecție.**
- **La cerere, – cu tăiș pe stânga; – 2×D, – alte Ø; – în execuții speciale – Un amortizor de vibrații de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibrații, cu durabilitate maximă și zgomot minim.**

**Descriere tehnică**

|                  |   |
|------------------|---|
| Număr de dinți Z | 1 |
|------------------|---|

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile                         | 239652 8IP2 (1,3 Nm)               |
| Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>                                      | 50 mm                              |
| Ø maxim ce poate fi obținut prin modulare                        | 32,5 mm                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă  | WOEX 05T304 24-...                 |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>                                     | 90 mm                              |
| Serie  | KUB Trigon®                        |
| Ø nominal D  | 29,5                               |
| Limită maximă de ajustare V <sub>max</sub>                       | 1,5 mm                             |
| Lungime activă L <sub>A</sub>                                    | 125 mm                             |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D                                |
| Coadă tip  | ABS                                |
| Utilizare găurire  | Găurire de centruire               |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire transversală   |
| Utilizare găurire  | convex                             |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Pătrundere cu boltă                |
| Utilizare găurire  | Scurgere oblică                    |
| Utilizare găurire  | Găurire oblică                     |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm           | 211750 1,3  |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP2          | 239652 8IP2 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP  |

