

**Garant****CC.T 120404, Categorie: CB7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 120404 CB7010 Categorie: CB7010

Sfărâmbător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de aşchii	SM
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Aplicație secundară	M
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 240 m/min

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	70 - 180 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CB7010
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire