

**VNMG 160404, Categorie: CA4515****Date comandă**

Numărul de comandă	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	K
Sfârâmător de așchii	STD
Avans f	0,05 - 0,7 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,75 - 3 mm
Categorie	CA4515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire