

**Garant****CC.T 120408, Categorie: HB7020****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260160 HB7020 |
| GTIN               | 4045197698889 |
| Clasa articolului  | 21G           |

**Descriere**

CC.T 120408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

|   |                  |
|---|------------------|
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 120 - 350 m/min  |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă  |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Sfărâmător de așchii                          | SM               |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,2 - 4 mm       |
| Aplicația principală                          | P                |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,3 mm/rot |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie                       | HB7020                             |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare                 |
| Materialul sculei               | Carbura                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | CCMT 120408                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 2                                  |
| Toleranță                       | M                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |