

**Garant****Cap micro de alezat digital Ø 0,3 - 19,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	237498
GTIN	4045197816443
Clasa articolului	29W

**Descriere****Execuție:****Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.**Capete de alezare **digitale** cu **posibilitate suplimentară, precisă de citire la 0,001 mm pe Ø** pe **unitatea digitală de afișare Cod 237601** (se comandă separat).

Reglarea Ø cu joc neglijabil de histerezis prin sistemul direct de măsurare.

**Aplicație:**

Cu plăcuță Cod 237621, adaptor Cod 237624 și plăcuță Cod 237625.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	32 mm
Ø cozii D <sub>2</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Ø exterior D <sub>1</sub>	32 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

