

Garant
Capete de alezat de precizie Ø 9,75 – 30,1 mm, Prindere: HSK63

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 237566 HSK63 |
| GTIN | 4045197816702 |
| Clasa articolului | 29W |

Descriere
Execuție:

Cu **cap de arbore digital** Cod 237568, **unitate digitală de afișare** Cod 237601, bare și accesorii în trusă.

Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.

Cu posibilitate suplimentară, precisă de citire la 0,001 mm pe Ø.

Reglarea Ø cu joc neglijabil de histerzis prin sistemul direct de măsurare.

Pentru Ø 9,75 – 30,1 mm

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO tip **CC..0602...**

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237568 HSK63

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

1 unitate de afișare digitală: Cod 237601

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Răcire interioară: da

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Prindere | HSK63 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081557 LR3 |
| Tip de baterii | LR3 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Sculă de alezat |

Accesorii

| | |
|--|---------------|
| Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm Prindere HSK63 | 237568 HSK63 |
| Bară pentru strunjire interioară | 237632 |
| Bară pentru strunjire interioară | 237630 |
| Bară pentru strunjire interioară | 237634 |
| Bară pentru strunjire interioară | 237636 |
| CC.T 060204 Categorie CU7010 | 260052 CU7010 |
| Suport de plăcuțe amovibile pentru punți | 237565 |
| Unitate de afișare digital | 237601 |
| Set fără prindere Ø 9,75 – 30,1 mm | 237598 |