

Garant
Capete de alezat de precizie Ø 9,75 – 30,1 mm, Prindere: BT40

Date comandă

Numărul de comandă	237566 BT40
GTIN	4045197816696
Clasa articolului	29W

Descriere
Execuție:

Cu **cap de arbore digital** Cod 237568, **unitate digitală de afișare** Cod 237601, bare și accesorii în trusă.

Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.

Cu posibilitate suplimentară, precisă de citire la 0,001 mm pe Ø.

Reglarea Ø cu joc neglijabil de histerzis prin sistemul direct de măsurare.

Pentru Ø 9,75 – 30,1 mm

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO **tip CC..0602...**

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237568 BT40

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

1 unitate de afișare digitală: Cod 237601

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Răcire interioară: da

Descriere tehnică

Prindere	BT40
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081557 LR3
Tip de baterii	LR3
Număr de baterii incluse	1
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

CC.T 060204 Categorie CU7010	260052 CU7010
Suport de plăcuțe amovibile pentru punți	237565
Bară pentru strunjire interioară	237636
Bară pentru strunjire interioară	237634
Bară pentru strunjire interioară	237630
Bară pentru strunjire interioară	237632
Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm Prindere BT40	237568 BT40
Set fără prindere Ø 9,75 – 30,1 mm	237598
Unitate de afișare digital	237601