

Garant**Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm, Prindere: SK40****Date comandă**

Numărul de comandă	237568 SK40
GTIN	4045197816467
Clasa articolului	29W

Descriere

Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm SK40 Ø exterior D₁: 55 mm

Lungime utilă L₁: 70 mm

Lungime activă A: 90 mm

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	70 mm
Prindere	SK40
Ø exterior D ₁	55 mm
Lungime activă A	90 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

