

**Garant**
**Capete de alezat de precizie Ø 9,75 – 30,1 mm, Prindere: SK40**

**Date comandă**

Numărul de comandă	237566 SK40
GTIN	4045197816689
Clasa articolului	29W

**Descriere**
**Execuție:**

Cu **cap de arbore digital** Cod 237568, **unitate digitală de afișare** Cod 237601, bare și accesorii în trusă.

**Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.**

**Cu posibilitate suplimentară, precisă de citire la 0,001 mm pe Ø.**

Reglarea Ø cu joc neglijabil de histerezis prin sistemul direct de măsurare.

**Pentru Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Aplicație:**

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO **tip CC..0602...**

**Livrare:**

1 cap de alezare: Cod 237568 SK40

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

1 unitate de afișare digitală: Cod 237601

**Piese de schimb:**

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

**Recomandare:**

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Răcire interioară: da

---

## Descriere tehnică

Prindere	SK40
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

---

## Accesorii

Bară pentru strunjire interioară	237636
Suport de plăcuțe amovibile pentru punți	237565
Bară pentru strunjire interioară	237634
CC.T 060204 Categorie CU7010	260052 CU7010
Bară pentru strunjire interioară	237630
Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm Prindere SK40	237568 SK40
Bară pentru strunjire interioară	237632
Set fără prindere Ø 9,75 – 30,1 mm	237598
Unitate de afișare digital	237601