

Garant**Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm, Prindere: BT40****Date comandă**

Numărul de comandă	237568 BT40
GTIN	4045197816474
Clasa articolului	29W

Descriere

Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm BT40 Ø exterior D₁: 55 mm

Lungime utilă L₁: 63 mm

Lungime activă A: 90 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D ₁	55 mm
Lungime utilă L ₁	63 mm
Prindere	BT40
Lungime activă A	90 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

