

Garant**CC.T 09T304, Categorie: HU7310**

Date comandă

Numărul de comandă	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Clasa articolului	21G

Descriere

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Sfârâmător de aşchii	AM
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Aplicația principală	N
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire