

Garant**Cuțit de strunjire tip eco QT, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251903 20/08
GTIN	4045197651075
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Avantaj:

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.**

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DWLNR/L 2025X08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 32 mm

Lungimea totală L: 91 mm

Portplăcuță: 259031 19

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	DWLNR/L 2025X08
Mărimea plăcuței	8 mm

Portplăcuță	259031 19
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
șurub pentru portplăcuță	259025 1
Bridă	259038 10
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungime cap L ₁	32 mm
Lungimea totală L	91 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Gheară de strângere	259354
Portplăcuță	259214
Gheară de strângere Tip 10	259038 10
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	259025 1
Portplăcuță Tip 11	259031 11
Portplăcuță	259218
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță Tip 19	259031 19

Șurub pentru portplăcuță

259167