

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 3
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L ₁	32 mm
Bridă	259038 17
Șurub pentru gheară	259021 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	KNUX 1604.. R/L
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Arc	259046 3
Cod ISO Suport	CKJNR/L 3232P16
Portplăcuță	259031 6
Mărime coadă	32 mm
Lungimea totală L	170 mm
Serie	QuickTurn
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub pentru gheara de strângere Tip 3	259021 3
Gheară de strângere Tip 17	259038 17
Set de arcuri10 bucăți Tip 3	259044 3
Portplăcuță Tip 6	259031 6
Arc Tip 3	259046 3
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600