

**CCMT 060202, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	260190 CA6525
GTIN	4960664491766
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmatore de aşchii	GK
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colţ	0,2 mm
Aplicaţia principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicaţie principală	50 - 140 m/min
Condiţie de tăiere	uşor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire