


KNUX 160405R Set de 10 buc, Categorie: HBX130

Date comandă

Numărul de comandă	251090 HBX130
GTIN	4045197664013
Clasa articolului	22D

Descriere

KNUX 160405R Set de 10 buc HBX130 Categorie: HBX130

Sfărâmător de aşchii: MG

Sfărâmător de aşchii: 3,2 mm

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6 mm

Avans f : 0,2 - 0,7 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	1 - 6 mm
Avans f	0,2 - 0,7 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	3,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	MG
Rază la colț	0,5 mm
Categorie	HBX130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire