


KOMET® Corp de bază, 4×D, Ø DC: 46mm

Date comandă

Numărul de comandă	236653 46
GTIN	4047109095915
Clasa articolului	24K

Descriere
Execuție:

- **Siguranța procesului până la 4×D.**
- **Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.**
- **Tip de coadă ABS.**

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

Descriere tehnică

Pentru un cap de găurit de	46 - 54 mm
Ø cozii ABS® D _s	80 mm
Ø corpului de bază d ₁	44,5 mm
Lungimea totală L _{ges}	280 mm
Lungime utilă L ₁	215 mm
Ø nominal D	46
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

