


**KOMET® Corp de bază, 6×D, Ø DC: 40mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236652 40
GTIN	4047109076297
Clasa articolului	24K

**Descriere**
**Execuție:**

- **Siguranța procesului până la 6×D.**
- **Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.**
- **Tip de coadă ABS.**

**Aplicație:**

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

**Descriere tehnică**

Pentru un cap de găurit de	40 - 45 mm
Ø corpului de bază $d_1$	38,5 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	310 mm
Ø cozii ABS® $D_s$	63 mm
Lungime utilă $L_1$	260 mm
Ø nominal $D$	40
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	6×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

