


**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 77mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236650 77
GTIN	4047109095403
Clasa articolului	24L

**Descriere****Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfului de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

**Aplicație:**

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

**Adaptat pentru:**

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

**Livrare:**

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

**Descriere tehnică**

Dimensiunea vârfului de centrare	65
Număr de dinți Z	1
Șurub pentru corpul de bază	239655 20IP3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304
Dimensiunea corpului de bază	72
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	77
pentru Ø inch	3 1/32 inch
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 65	236656 65
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP2	239655 8IP2
KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm	236653 72
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP3	239655 20IP3
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm	236654 72

KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 65	236655 65
KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm	236652 72