

Cablu de prelungire pentru F, B, PL, CZ, 250 V, Tip: 25N



Date comandă

Numărul de comandă	081183 25N
GTIN	4007123251513
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în încăperi umede (IP44).

Cu prize pentru țările **F, B, PL, CZ**. Rezistent împotriva uleiului, benzinei, razelor UV.

Cablu de cauciuc neopren cu fișă și conector din cauciuc, protejate împotriva stropirii.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1 \text{ mm}$, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Lungimea cablului	25 m
Materialul cablului	Neopren
Recomandat pentru țările	F; B; PL; CZ
Structura cablului	3G1,5
Clasa cablului	H07RN-F
Tip	25N

Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecă intrare	E
Caracteristici nume produs	250 V
Tensiune de rețea	250 V
Tip produs	Cablu de prelungire

Accesorii

Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip XL	081191 XL
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip S	081191 S
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip L	081191 L