


**KNUX 160410R Set de 10 buc, Categorie: HBX130**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251056 HBX130
GTIN	4045197663856
Clasa articolului	22D

**Descriere**

KNUX 160410R Set de 10 buc HBX130 Categorie: HBX130

Sfârâmător de așchii: MM

Sfârâmător de așchii: 2,2 mm

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1 mm
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,2 - 0,7 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 5 mm
Sfârâmător de așchii	MM
Sfârâmător de așchii	2,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HBX130
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire