

**Garant****Cuțit de strunjire QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Clasa articolului	21U

**Descriere****Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DWLNR/L 2525M08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Portplăcuță: 259031 42

**Descriere tehnică**

Bridă	259038 10
șurub pentru portplăcuță	259025 4
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Portplăcuță	259031 42
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Mărime coadă	25 mm

Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	DWLNR/L 2525M08
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Gheară de strângere Tip 10	259038 10
Șurub pentru portplăcuță	259171
Gheară de strângere	259354
Portplăcuță	259581
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 42	259031 42
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500