

**KOMET KUB Centron® Powerline Cap de găurit, Ø DC: 26mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236651 26 |
| GTIN | 4047109226999 |
| Clasa articolului | 24L |

Descriere**Execuție:**

Vârful de burghiu conduce scula direct pe axul de găurire, garantând astfel liniaritatea și o siguranță a procesului foarte ridicată, precum și stabilitatea la adâncimi de găurire de până la 9×D.

Găurirea pe suprafețe drepte și plane se poate realiza fără gaură de ghidare.

Cap de găurit fără plăcuțe de ghidare și reglarea acestora.

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Cu vârf de centrare Cod 236659.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Dimensiunea vârfului de centrare | 30 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOEX 07T308 |
| Dimensiunea corpului de bază | 26 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Șurub pentru corpul de bază | 239653 8IP9 |
| Serie | KUB Centron® |
| Ø nominal D | 26 |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | condiționat ieșire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Utilizare găurire | Realizare de găuri înfundate |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 8IP9 | 239653 8IP9 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |