


KNUX 160410L Set de 10 buc, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	251058 HBX020
GTIN	4045197663870
Clasa articolului	22D

Descriere

KNUX 160410L Set de 10 buc HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmător de așchii: PM

Sfărâmător de așchii: 2,2 mm

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mm

Avans f : 0,2 - 0,7 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	PM
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	2,2 mm
Rază la colț	1 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,2 - 0,7 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Categorie	HBX020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire