


KNUX 160410R Set de 10 buc, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Clasa articolului	22D

Descriere

KNUX 160410R Set de 10 buc HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmbător de aşchii: PG

Sfărâmbător de aşchii: 3,2 mm

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6 mm

Avans f : 0,2 - 0,7 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 6 mm
Rază la colț	1 mm
Sfărâmbător de aşchii	3,2 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmbător de aşchii	PG
Avans f	0,2 - 0,7 mm/rot
Categorie	HBX020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire