

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Set de arcuri	259044 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Cod ISO Suport	PWLNR/L 2020K08
Portplăcuță	259031 40
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 40	259031 40
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500