

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	MWLNRL 2020K08
Știft	259049 2
Portplăcuță	259031 41
Mărimea plăcuței	8 mm
Set de șuruburi	259023 2
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Gheară de strângere	259038 12
Lungime cap L ₁	28 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 41	259031 41
Știft Tip 2	259049 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500