

**KOMET KUB Centron® Powerline Cap de găurit, Ø DC: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236651 27
GTIN	4047109227002
Clasa articolului	24L

Descriere**Execuție:**

Vârful de burghiu conduce scula direct pe axul de găurire, garantând astfel liniaritatea și o siguranță a procesului foarte ridicată, precum și stabilitatea la adâncimi de găurire de până la 9×D.

Găurirea pe suprafețe drepte și plane se poate realiza fără gaură de ghidare.

Cap de găurit fără plăcuțe de ghidare și reglarea acestora.

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Cu vârf de centrare Cod 236659.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Șurub pentru corpul de bază	239653 8IP9
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 07T308
Număr de dinți Z	2
Dimensiunea corpului de bază	26

Dimensiunea vârfului de centrare	40
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	27
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Realizare de găuri înfundate
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 8IP1	239652 8IP1
Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 8IP9	239653 8IP9