

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 3
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	KNUX 1604.. R/L
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Șurub pentru gheară	259021 3
Portplăcuță	259031 4
Bridă	259038 16
Arc	259046 3
Cod ISO Suport	CKJNR/L 2525M16
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 3	259044 3
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Arc Tip 3	259046 3
Portplăcuță Tip 4	259031 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Șurub pentru gheara de strângere Tip 3	259021 3
Gheară de strângere Tip 16	259038 16
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600