


**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 72mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236650 72 |
| GTIN | 4047109095359 |
| Clasa articolului | 24L |

Descriere**Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfului de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

Aplicație:

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

Livrare:

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Dimensiunea corpului de bază | 72 |
| Dimensiunea vârfului de centrare | 65 |
| Șurub pentru corpul de bază | 239655 20IP3 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOEX 05T304 |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Serie | KUB Centron® |
| Ø nominal D | 72 |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | condiționat ieșire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 65 | 236656 65 |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP3 | 239655 20IP3 |
| KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm | 236654 72 |
| KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm | 236653 72 |
| KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 65 | 236655 65 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP2 | 239655 8IP2 |
| KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm | 236652 72 |
| | 674252 8IP |

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP
